

**Kutna glodača glava 90° MFWN, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 250/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225615 250/12
GTIN	4960664647668
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost. Bez unutarnjeg hlađenja.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	60 mm
Podložna pločica	229751
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø reza D_c	250 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WNMU 0806..

Broj oštrica Z	12
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Podložna pločica	229751
Stezni vijak	229700