



Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	120 mm
Ø reza D _c	25 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Ø drške D _s h6	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	3
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229713