



Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/2Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø reza D_c	32 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	15
Duljina izboja L_1	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229714