

**Kutna glodača glava 90° MEW, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Razred artikla	250

**Opis**

**Izvedba:**  
**Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.**

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	15
Ø reza D <sub>c</sub>	63 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229714
--------------	--------