

Garant**TwinCut planska glodača glava 45° široka podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213410 125/6
GTIN	4045197605467
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

Zamjenski dio:

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno} za ON.U ploče	61,3 mm
Ø reza D_c	125 mm
Stezni vijak za podlošku	219899
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.U

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ON.U
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za ON.U ploče	136,8 mm
\varnothing prihvatne rupe	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za SN.U ploče	63 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za SN.U ploče	140,2 mm
Podložna pločica	219897
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	6
Serija	TwinCut
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Podložna pločica	219897
Stezni vijak	219899
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice Od 10 dijelova	219898
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP