

**Kutna glodača glava 90° MFWN, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:
80/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Tehnički opis

Ø reza D_c	80 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700 (T15; 4,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WNMU 0806..
Duljina izboja L_1	30 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	Cilindrična drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------