

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:
40/3Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Ø reza D_c	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø drške D_s h6	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	15
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
Broj oštrica Z	3
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229714