

**Kutna glodača glava 90° MFWN, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225615 125/8
GTIN	4960664647705
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.<br>Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WNMU 0806..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza $D_c$	125 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700 (T15; 4,2 Nm)
Broj oštrica Z	8

Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------