



Kutna glodača glava 90° MEW, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Ø reza D _c	80 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Veličina izmjenjive rezne pločice	15
Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229714
--------------	--------