


**KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216660 M8
GTIN	4047109013117
Razred artikla	24D

**Opis**
**Upotreba:**

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

Minimalni $\varnothing d_{\min}$	8,4 mm
maksimalna dubina upuštanja l	14 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	16 mm
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	24-010 / 110
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice za DIN vijke s cilindričnom glavom	239652 8IP2 (1,3 Nm) M8
$\varnothing$ upuštanja $D_1$ H13	15 mm
Broj oštrica Z odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	1 WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	1
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	80 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

---

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2

239652 8IP2