


**KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216660 M10
GTIN	4047109013124
Razred artikla	24D

**Opis**
**Upotreba:**

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

Ø upuštanja D <sub>1</sub> H13	18 mm
maksimalna dubina upuštanja l	16 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	16 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M10
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	10,4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	24-010 / 110
Broj oštrica Z	1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	1
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	80 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

---

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2

239652 8IP2