



Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 30/4Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Duljina izboja L ₁	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø drške D _s h6	25 mm
Ø reza D _c	30 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	130 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------