

**Kutna glodača glava 90° MFWN, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 225615 63/5 |
| GTIN | 4960664647743 |
| Razred artikla | 250 |

Opis**Izvedba:**

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 40 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| Ø reza D _c | 63 mm |
| Broj oštrica Z | 5 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Ukopavanje |
| Primjena glodala | Glodanje uglova |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229700 |
|--------------|--------|