

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.****Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	15
Ø drške D _s h6	32 mm
Duljina izboja L ₁	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	130 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
Ø reza D _c	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Broj oštrica Z	3
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229714