

**Kutna glodača glava 90° MFWN, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.<br>Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost. Bez unutarnjeg hlađenja.

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	229700 (T15; 4,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WNMU 0806..
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	160 mm
Broj oštrica Z	10

Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------