

**KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216660 M14
GTIN	4047109013148
Razred artikla	24D

Opis**Upotreba:**

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø upuštanja D ₁ H13	24 mm
maksimalna dubina upuštanja l	19 mm
Ø drške D _s h6	25 mm
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	24-010 / 110
Minimalni Ø d _{min}	15 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M14
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2

239652 8IP2