

**LOMU...08ER-SM, PR1535, veličina izmjenjive rezne pločice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225237 10
GTIN	4960664686070
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 4 rezne oštrice – dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 10° sila rezanja je znatno smanjena.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e=0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOMU...08ER-SM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,06 - 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		