

**KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216660 M16
GTIN	4047109013155
Razred artikla	24D

**Opis****Upotreba:**

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Minimalni Ø $d_{min}$	17 mm
maksimalna dubina upuštanja l	21 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M16
Ø upuštanja $D_1$ H13	26 mm
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	24-010 / 110
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

---

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2

239652 8IP2