

**KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK6440, oznaka tip W28: 17-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara:**

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

Napomena:

Za konusna glodala za upuštanje s reznim pločicama M5, M6 do serije ožujak 2010.

Tehnički opis

Tip	W28
Oznaka	17-010
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 040204
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	BK6440
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		