

**Kutna glodača glava 90° MFWN, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 200/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost. Bez unutarnjeg hlađenja.

Tehnički opis

Ø reza D _c	200 mm
Ø prihvatne rupe	60 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WNMU 0806..
Podložna pločica	229751
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700 (T15; 4,2 Nm)

Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229700
Podložna pločica	229751