

Garant
Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 17mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217160 17
GTIN	4045197552518
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napomena:

 Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od $\varnothing d_{\min}$ (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s bitom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	6 mm
\varnothing upuštanja D	17 mm
\varnothing drške D_s h6	16 mm
Duljina izboja L_1	32 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142
Ukupna duljina L_{ukupno}	94 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Kut upuštanja	180 stupanj

Vrsta proizvoda

Upuštači

Pribor

Stezni vijak Tip 1

219795 1

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm

211750 1,2