

**Kutna glodača glava 90° MEW, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø reza D _c	50 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Broj oštrice Z	5
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------