

**KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216660 M18
GTIN	4047109013162
Razred artikla	24D

Opis**Upotreba:**

Za izradu upuštanja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	25 mm
Minimalni Ø d_{min}	19 mm
maksimalna dubina upuštanja l	23 mm
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	34-010 / 110
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M18
Ø upuštanja D_1 H13	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP1

239652 10IP1