

Garant
Namjestivi modularni upuštač, Weldon drška, Ø drške D_s h₆: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216620 20
GTIN	4045197133519
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Tihi rad zbog čvrste izvedbe.

Upotreba:

Koristi se za poravnanje rubova kod okruglih i dugačkih rupa te za upuštanje. Potrebni izrazito stabilni uvjeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).
Mogućnost stupnjevanog podešavanja kuta od 10°– 80°.

Napomena:

Tolerancija skale ± 2,5°. Za preciznije podešavanje koristite uređaj za prednamještanje. GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Tehnički opis

Kutija	219957
Stezni vijak s kasetom	219945
Vijak za izmjenjivu pločicu	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja L ₁	30 mm
Ø drške D _s h ₆	20 mm
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770	14-660
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TO.. 0902
Broj oštrica Z	1
Ukupna duljina L _{ukupno}	95 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Područje podešavanja kuta ukošenja	10-80 stupanj
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštač

Pribor

Stezni vijak	219945
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP
Zamjenska kutijica za izmjenjive pločice	219957
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,2Nm	211750 1,2
Stezni vijak	219843