


LOMU...08ER-GM, PR1510, veličina izmjenjive rezne pločice: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225240 10
GTIN	4960664648788
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 4 rezne oštrice – dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 10° sila rezanja je znatno smanjena.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e=0,3 \times D$.

Posmak f_z po zubu: 0,06 - 0,25 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOMU...08ER-GM

Tip: GG

Kutni radijus: 0,8 mm

Tehnički opis

Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOMU...08ER-GM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PR1510
Rezni materijal	HM

Posmak f_z po zubu	0,06 - 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		