

**KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216660 M20
GTIN	4047109013179
Razred artikla	24D

Opis**Upotreba:**

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	42-010 / 110
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	21 mm
maksimalna dubina upuštanja I	25 mm
\varnothing upuštanja D_1 H13	33 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M20
\varnothing drške D_s h6	25 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP3

239653 15IP3