

**KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK62, oznaka tip W29: 10-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 030204

Kutni radijus: 0,4 mm

**Tehnički opis**

Oznaka	10-010
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK62
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		