

**Garant****Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217160 27
GTIN	4045197552624
Razred artikla	210

**Opis****Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Napomena:**

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od  $\varnothing d_{\min}$  (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s bitom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	55 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	20 mm
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	10 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ upuštanja D	27 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260150
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	128 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Kut upuštanja	180 stupanj

Vrsta proizvoda

Upuštači

**Pribor**

Stezni vijak

219844

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm

211750 3,0

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP

674252 15IP