

**Garant**
**Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217160 22
GTIN	4045197552570
Razred artikla	210

**Opis**
**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Napomena:**

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od  $\varnothing d_{\min}$  (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s bitom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	41 mm
Ø upuštanja D	22 mm
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Minimalni Ø $d_{\min}$	11 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	110 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Kut upuštanja	180 stupanj

Vrsta proizvoda

Upuštači

**Pribor**

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm

211750 1,2

Stezni vijak Tip 1

219795 1