

Garant**Namjestivi modularni upuštač, Weldon drška, Ø drške D_s h6: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216620 25
GTIN	4045197133526
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Tihi rad zbog čvrste izvedbe.

Upotreba:

Koristi se za poravnanje rubova kod okruglih i dugačkih rupa te za upuštanje. Potrebni izrazito stabilni uvjeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).
Mogućnost stupnjevanog podešavanja kuta od 10°– 80°.

Napomena:

Tolerancija skale ± 2,5°. Za preciznije podešavanje koristite uređaj za prednamještanje. GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Tehnički opis

Stezni vijak s kasetom	219946
Ø drške D _s h6	25 mm
Kutija	219958
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770	32-050
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TO.. 1604
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Duljina izboja L ₁	30 mm
Broj oštrica Z	1
Ukupna duljina L _{ukupno}	95 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Područje podešavanja kuta ukošenja	10-80 stupanj
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštač

Pribor

Stezni vijak	219844
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 3,0Nm	211750 3,0
Stezni vijak	219946
Zamjenska kutijica za izmjenjive pločice	219958
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 15IP	674252 15IP