

**KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W29: 42-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216850 42-010
GTIN	2050001102607
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 080404

Kutni radijus: 0,4 mm

**Tehnički opis**

Oznaka	42-010
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 080404
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK8425
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		