

Garant**Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217160 32
GTIN	4045197552679
Razred artikla	210

Opis**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od $\varnothing d_{\min}$ (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s bitom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø upuštanja D	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø drške D_s h6	20 mm
Duljina izboja L_1	55 mm
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	15 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260150
Ukupna duljina L_{ukupno}	138 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Kut upuštanja	180 stupanj

Vrsta proizvoda

Upuštači

PriborPrecizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Stezni vijak

219844

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni
moment 3,0 Nm

211750 3,0