

Garant**Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217160 15
GTIN	4045197685315
Razred artikla	210

Opis**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od $\varnothing d_{\min}$ (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s bitom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	12 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M8
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	5 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
Ø upuštanja D	15 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142
Ukupna duljina L_{ukupno}	92 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard

Kut upuštanja	180 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Stezni vijak Tip 1	219795 1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2