

Garant**Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217160 24
GTIN	4045197552594
Razred artikla	210

Opis**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od $\varnothing d_{\min}$ (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s bitom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Minimalni $\varnothing d_{\min}$	13 mm
\varnothing drške D_s h6	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu za DIN vijke s cilindričnom glavom	219795 1 (8IP; 1,2 Nm) M14
\varnothing upuštanja D	24 mm
Duljina izboja L_1	41 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142
Ukupna duljina L_{ukupno}	115 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard

Kut upuštanja	180 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Stezni vijak Tip 1	219795 1