

**KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W29: 10-110****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216950 10-110
GTIN	2050002046726
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 030204

Kutni radijus: 0,4 mm

**Tehnički opis**

Oznaka	10-110
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK7710
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	200 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		