

Garant**Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217160 34
GTIN	4045197552693
Razred artikla	210

Opis**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od $\varnothing d_{\min}$ (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s bitom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Minimalni $\varnothing d_{\min}$	16 mm
\varnothing drške D_s h6	25 mm
Duljina izboja L_1	60 mm
\varnothing upuštanja D	34 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260150
Ukupna duljina L_{ukupno}	140 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Kut upuštanja	180 stupanj

Vrsta proizvoda

Upuštači

Pribor

Stezni vijak

219844

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP

674252 15IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm

211750 3,0