

Garant
Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 30mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217160 30
GTIN	4045197552655
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od $\varnothing d_{\min}$ (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s bitom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø upuštanja D	30 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M18
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	13 mm
Duljina izboja L_1	55 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260150
Ukupna duljina L_{ukupno}	134 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard

Kut upuštanja	180 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Stezni vijak	219844
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0