


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 2x4 oštrice.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,2 mm
Tip	INOX
Debljina pločica	7 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMU 14T7 ANER
Vrsta	HB7630
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza a_p maks	6 mm

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		