

Garant
ONEU 05T6 ANER, HU7810, tip: ALU


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrano s 2 x 8 reznih oštrica.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Tip: ALU

Posmak f_z po zubu: 0,23 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,23 mm
Tip	ALU
Broj zamjena/oštrica	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ONEU 05T6 ANER

Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	750 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	750 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	500 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		