


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7730, tip: GG


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213464 GG
GTIN	4045197666604
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 2x4 oštrice.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$

maksimalna dubina reza $a_{p, maks.}$: 6 mm

Posmak f_z po zubu: 0,3 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,3 mm
Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMU 14T7 ANER
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		