


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, tip: UNI

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 2x4 oštrice.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$
maksimalna dubina reza $a_{p, maks.}$: 6 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMU 14T7 ANER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza a_p maks	6 mm

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		