


Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava 45° s nejednakom podjelom za miran rad. Precizno ležište izmjenjivih pločica zahvaljujući specijalnim podložnim pločicama od tvrdog metala.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločic	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø reza D_c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1203..
Ukupna duljina L_{ukupno}	48 mm
Podložna pločica	219860
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	63 mm
Stezni vijak za podlošku	219861 (TX8)

Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni vijak	219862
Podložna pločica od tvrdog metala	219860
Stezni vijak	219861