

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213434 INOX
GTIN	4045197605955
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana s 2 x 8 reznih oštirca.

**Preporuka:**

**Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

**Tehnički opis**

Tip	INOX
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ONMU 05T6 ANER
Vrsta	HB7630
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		