



WNMU 080608 EN-GM, PR1510, tip: GG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225626 GG
GTIN	4960664648849
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i **6 reznih oštrica**– dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 13° sila rezanja je znatno smanjena.

Upotreba:

GM geometrija je prvi izbor za općenitu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Posmak f_z po zubu: 0,1 – 0,3 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WNMU 080608 EN-GM

Kutni radijus: 0,8 mm

Tehnički opis

Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMU 080608 EN-GM
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta	PR1510
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,1 – 0,3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		