


**Garant**
**SNEU 14T7 ANER, HU7810, tip: ALU**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213444 ALU
GTIN	4045197662897
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 2x4 oštrice.

### Preporuka:

**Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.**

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$

maksimalna dubina reza  $a_{p, maks.}$ : 6 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,23 mm

## Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,23 mm
Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNEU 14T7 ANER
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	750 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	750 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	500 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		