

Garant**Čeoni upuštač 180°, Weldon drška, Ø upuštanja D: 42mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 217160 42 |
| GTIN | 4045197552778 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice imaju polumjer kuta od 0,4 mm. Upotrebom pločica s odstupajućim kutovima neće se postići mjera od $\varnothing d_{\min}$ (v. tablicu)! GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s bitom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ø upuštanja D | 42 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Duljina izboja L_1 | 60 mm |
| Ø drške D_s h6 | 25 mm |
| Minimalni $\varnothing d_{\min}$ | 24 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260150 |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 140 mm |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Kut upuštanja | 180 stupanj |

Vrsta proizvoda

Upuštači

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm

211750 3,0

Stezni vijak

219844

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP

674252 15IP