

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava 45° s nejednakom podjelom za miran rad. Precizno ležište izmjenjivih pločica zahvaljujući specijalnim podložnim pločicama od tvrdog metala.

Tehnički opis

Stezni vijak za izmjenjivu pločic	219862 (25IP; 6 Nm)
Stezni vijak za podlošku	219861 (TX8)
maksimalni vanjski Ø D _{maks}	113 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1203..
Podložna pločica	219860
Ø reza D _c	100 mm

Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Podložna pločica od tvrdog metala	219860
Stezni vijak	219861
Stezni vijak	219862