

Garant
Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 15mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217180 15
GTIN	4045197321589
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1). Bez unutarnjeg hlađenja.

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s bitom br. **674248 vel. TX7**.

Tehnički opis

Ø drške D _s h6	20 mm
Izvedba drške	Whistle Notch
Vijak za izmjenjivu pločicu	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Ø vijenca d ₁	25 mm
Ø upuštanja D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Duljina izboja L ₁	55 mm
Broj oštrica Z	1
Minimalni Ø d _{min}	8,5 mm
Programska dimenzija e	3,55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	217185 UNI

Ukupna duljina	105 mm
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak	219947
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9