

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7525, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213909 UNI
GTIN	4045197302748
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$ .**Tehnički opis**

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEKN 1203 AFTN
Vrsta	HB7525
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	215 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	205 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	95 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		