

**Garant**
**Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 18mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217180 18
GTIN	4045197196903
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

**S jednom reznom oštricom (z = 1).** Bez unutarnjeg hlađenja.

### Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s bitom br. **674252 vel. 8IP**.

## Tehnički opis

Ø upuštanja D	18 mm
Broj oštrica Z	1
Duljina izboja L <sub>1</sub>	62 mm
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	10,5 mm
Ø vijenca d <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø drške D <sub>s</sub> h6	20 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Izvedba drške	Whistle Notch
Programska dimenzija e	4,05 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142

Ukupna duljina	112 mm
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštači

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Stezni vijak Tip 1	219795 1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2